

**Garant****Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, MF: 6X0,75****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 132870 6X0,75 |
| GTIN         | 4045197073990 |
| Tuoteluokka  | 11H           |

**Kuvaus****Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu.**Ohjauskierteet, **voitelu-urat.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 4,5 mmVarren nelikulmio  $\square$ : 3,4 mmAlkureiän  $\varnothing$ : 5,2 mm**Tekninen kuvaus**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Alkureiän $\varnothing$     | 5,2 mm  |
| Lastu-urien määrä           | 3       |
| Kierteennousu               | 0,75 mm |
| Terien lkm Z                | 3       |
| Kierteen $\varnothing$      | 6 mm    |
| varren $\varnothing D_s$    | 4,5 mm  |
| Kokonaispituus L            | 80 mm   |
| Varren nelikulmio $\square$ | 3,4 mm  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Toleranssiluokka      | ISO 2X 6HX                              |
| Lastuava aine         | HSS E                                   |
| Standardi             | DIN 374                                 |
| Kierteen syvyys       | 18 mm                                   |
| Kierretyyppi          | MF                                      |
| Kierteen koko         | M6x0,75                                 |
| Pinnoitus             | höyrytetty                              |
| Kylkikulma            | 60 astetta                              |
| Kierrenormi           | DIN 13                                  |
| Etuviiste             | B                                       |
| Varsi                 | Lieriövarsi, h9                         |
| Sisäjähdytys          | ei                                      |
| Käyttö poraustavalla  | enintään 3xD läpireiällä                |
| Leikkaussuunta        | Oikea                                   |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi<br>dynaamiseen työstöön |
| Värirengas            | sininen                                 |
| Tuotetyyppi           | Kierretappi                             |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 13 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 15 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 15 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 15 m/min       | P         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 6 m/min        | M         |
| CuZn                          | sopii rajoituksin | 13 m/min       | N         |
| Öljy                          | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                | sopii rajoituksin |                |           |

