

Garant**Konekierretappi, TiCN, MF: 18X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132860 18X1,5
GTIN	4045197073891
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Suositus:**

Käytettäessä **TOOLOX-materiaaleja** suosittelimme poramaan DIN-arvoja (katso taulukko) **0,05** – **0,3 mm** suuremman alkureiän.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	16,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	18 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	14 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Varren nelikulmio □	11 mm

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	36 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M18×1,5
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	pun.
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	sopii rajoituksin	20 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	19 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	19 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	9 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	4 m/min	H
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		

