

Garant**Säädettävä käsikalvin, Ø h10 DC: 13,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	160600 13,5
GTIN	4045197250896
Tuoteluokka	110

Kuvaus**Malli:**

Suuri säätöalue. Hienosäätö tulkkirenkaalla tai kaarimikrometrillä.
Terässä kartiomainen leikkuu - terät takaa ja ympäriltä hiotut.

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	13,5 mm
Säätöalueen Ø	13,5 - 15,5 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Terän pituus L _c	50 mm
Kokonaispituus L	146 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
--	-----------------	----------------------	------------------

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin