

Garant**Konekierretappi, nitrattu, MF: 4X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132880 4X0,5
GTIN	4045197074119
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Etu:**

Harmaavalun **kuiватыöstöön** – jäähdytysvoiteluaineen käyttö ei ole tarpeen. Nitrattujen pintojen ansiosta kestää erityisen hyvin kulumista.

Huomautus:

3 särmää.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 3,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	4 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	3,5 mm
Kierteennousu	0,5 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	2,8 mm
Kokonaispituus L	63 mm

Varren nelikulmio □	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M4×0,5
Pinnoitus	nitratu
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
GG	soveltuu	13 m/min	K
GGG	sopii rajoituksin	9 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		