

**Konekierretappi HSS/E Muoto B, pinnoittamaton, MF: 5X0,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132840 5X0,5
GTIN	4045197073631
Tuoteluokka	12H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,5 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

varren  $\varnothing D_s$ : 3,5 mmVarren nelikulmio  $\square$ : 2,7 mmAlkureiän  $\varnothing$ : 4,5 mm**Tekninen kuvaus**

Alkureiän $\varnothing$	4,5 mm
Kierteen $\varnothing$	5 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,5 mm
Lastu-urien määrä	3
varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Varren nelikulmio $\square$	2,7 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	15 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M5×0,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		