



## Paineilma-pienoiskulmahiomakone, Tyyppi: 52294



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079325 52294
GTIN	616026522947
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

**Malli:**

**Pienkulmahiomakone**, tehokas paineilmamoottori, jonka maksimikierto-  
luku 20000 1/61/min. **Kiristysholkkien Ø 6 mm**. Käytetään kulmajyrsimenä tai aluslaikan 554090 kanssa. 7° kulmapää, vaihteeton.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. tarvittavat nipat.

**Huomautus:**

3M Roloc® -pienhiomajärjestelmä Ø 55 / 75 mm löytyy alkaen nrosta 554005.

### Tekninen kuvaus

Laikan enimmäis-Ø	75 mm
Enimmäisilmantarve	1050 l/min
Enimmäiskierto- luku	20000 min <sup>-1</sup>
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Toimintäääni	79 dB(A)

EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	1,3 m/s <sup>2</sup>
Paino	1 kg
Antoteho	522 W
laikan vähimmäis-Ø	50 mm
Valmistajamerkintä	52294
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone

## Tarvikkeet

Hiomalaikka984F Rakeisuus 60	554006 60
Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 120	554024 120
Hiomalaikka984F Rakeisuus 36	554006 36
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 280	554008 280
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 120	554018 120
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 180	554008 180
Combidisc®-hiomalaikkatimantti Rakeisuus 220	554033 220
Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 80	554012 80
Hiomalaikka984F Rakeisuus 36	554005 36
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 120	554019 120
Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 120	554023 120
Hiomalaikka984F Rakeisuus 80	554005 80
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 50	554018 50
Hiomalaikka787C Rakeisuus 36	554016 36
Hiomalaikka984F Rakeisuus 80	554006 80
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 280	554009 280
Hiomalaikka787C Rakeisuus 80	554014 80
Hiomalaikka787C Rakeisuus 60	554016 60

Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 80	554023 80
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 400	554009 400
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 600	554008 600
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 60	554018 60
Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 60	554013 60
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 36	554018 36
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 80	554018 80
Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 60	554024 60
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 60	554019 60
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 80	554019 80
Hiomalaikka787C Rakeisuus 120	554016 120
Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 60	554023 60
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 600	554009 600
Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 36	554013 36
Combidisc®-hiomalaikkatimantti Rakeisuus 60	554033 60
Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 36	554023 36
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 36	554019 36
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 120	554009 120
Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 80	554024 80
Hiomalaikka787C Rakeisuus 80	554016 80
Hiomalaikka984F Rakeisuus 60	554005 60
Hiomalaikka787C Rakeisuus 36	554014 36
Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 120	554013 120
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 120	554008 120
Combidisc®-hiomalaikkatimantti Rakeisuus 120	554033 120
Combidisc®-hiomalaikka(SiC) Rakeisuus 36	554024 36
Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 60	554012 60
Hiomalaikka787C Rakeisuus 60	554014 60
Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 80	554013 80

Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 36	554012 36
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 180	554009 180
Hiomalaikka237AA Rakeisuus 400	554008 400
Hiomalaikka(CER) Rakeisuus 120	554012 120
Hiomalaikka(ZA) Rakeisuus 50	554019 50
Hiomalaikka787C Rakeisuus 120	554014 120