

**Garant****Konekierretappi, nitrattu, MF: 16X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132880 16X1,5
GTIN	4045197074201
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Etu:**

Harmaavalun **kuiватыöstöön** – jäähdytysvoiteluaineen käyttö ei ole tarpeen. Nitrattujen pintojen ansiosta kestää erityisen hyvin kulumista.

**Huomautus:**

4 särmää.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	16 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	14,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kokonaispituus L	100 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	48 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M16×1,5
Pinnoitus	nitratu
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
GG	soveltuu	13 m/min	K
GGG	sopii rajoituksin	9 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		