



## Sokkareikäkalvin 1:50, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	161200 6
GTIN	4045197088925
Tuoteluokka	120

### Kuvaus

#### Malli:

Kartiomaisesti kasvava halkaisija (1 mm 50 mm:n pituudella).

Koot 1,2 – 2,5 – **suorauraiset. Muoto A.**

Koot 3 – 25 – **kierreuraiset. Muoto B.**

#### Käyttö:

Kartiomaisten porausten kalvintaan käsin, standardien ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8737 ja 8736 (DIN 7977 ja 7978) mukaisille kartiosokille.

#### Suositus:

Aloitusporauskeeseen suositellaan sokkareikäporaa nro 116310.

### Tekninen kuvaus

pienempi Ø D <sub>3</sub>	5,9 mm
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	6 mm
isompi Ø D <sub>2</sub>	8 mm
Varren nelikulmio □	6,3 mm
Kokonaispituus L	135 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	105 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 9
Kartiosuhde	1:50

Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
Öljy	sopii rajoituksin		
kuiva	sopii rajoituksin		