

Garant**APHT 060204 FR, PKD, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215634 ALU
GTIN	4062406358105
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

PKD-jyrsinkääntöterä, yksi terä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3$ mm, $a_{p,max} = 4$ mm.

$a_{p,max} = 2,5$ mm.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f_z / hammas	0,1 mm
Sarja	Softcut®
tyyppi	ALUM.
ISO-koodi-kääntöterä	APHT 060204 FR
Laji	PKD

Lastuava aine	PKD
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	1000 m/min	N
CuZn	soveltuu	800 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		