

Garant**APHT 133504 FR, PKD, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215315 ALU
GTIN	4062406358099
Tuoteluokka	21L

Kuvaus**Malli:**

PKD-jyrsinkääntöterä, yksi terä.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

$a_{p\max} = 3,5$ mm.

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,2 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,2 mm
Sarja	Softcut®
Nirkon säde	0,4 mm
tyyppi	ALU
ISO-koodi-kääntöterä	APHT 133504 FR
Laji	PKD

Lastuava aine	PKD
Pinnoitus	pinnoitettu
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	1500 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	1000 m/min	N
kuiva	soveltuu		