

**Garant****RDHX 1003 MOTN, CBN925, Tyyppi: HART****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212248 HART
GTIN	4062406358624
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

Pinnoite kulumisen optiseen tunnistamiseen.

**Kaikki käänötterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.**

**Huomautus:**

Asennetaan kiristysarvolla 3,0 Nm.

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,16 mm

ISO-koodi-käänötterä: RDHX 1003 MOTN

tyyppi: HART

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	HART
ISO-koodi-käänötterä	RDHX 1003 MOTN
Lastuava aine	CBN
Laji	CBN925

Syöttö $f_z$ / hammas	0,16 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu	350 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	300 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	300 m/min	H
GG(G)	soveltuu	500 m/min	K
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		