

Garant**RDHX 0702 MOTN, CBN925, Tyyppi: HART**

Tilaustiedot

Tilausnumero	212218 HART
GTIN	4062406358617
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Pinnoite kulumisen optiseen tunnistamiseen.

Kaikki käänötterät soveltuvat käytettäväksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Huomautus:

Asennetaan kiristysarvolla 0,9 Nm.

Ohjelaastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,5$ mm.

Syöttö f_z / hammas: 0,13 mm

ISO-koodi-käänötterä: RDHX 0702 MOTN

tyyppi: HART

Tekninen kuvaus

ISO-koodi-käänötterä	RDHX 0702 MOTN
Lastuava aine	CBN
tyyppi	HART
Laji	CBN925

Syöttö f_z / hammas	0,13 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu	350 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	300 m/min	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	300 m/min	H
GG(G)	soveltuu	500 m/min	K
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		