

**Garant****Konekierretappi, nitrattu, MF: 6X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132880 6X0,75
GTIN	4045197074133
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Etu:**

Harmaavalun **kuiватыöstöön** – jäädytysvoiteluaineen käyttö ei ole tarpeen. Nitrattujen pintojen ansiosta kestää erityisen hyvin kulumista.

**Huomautus:**

4 särmää.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 5,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	5,2 mm
Kierteennousu	0,75 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	6 mm
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kokonaispituus L	80 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M6x0,75
Pinnoitus	nitratu
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
GG	soveltuu	13 m/min	K
GGG	sopii rajoituksin	9 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		