

Garant**Konekierretappi, nitrattu, MF: 8X1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132880 8X1
GTIN	4045197074157
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Etu:**

Harmaavalun **kuivatyöstöön** – jäähdytysvoiteluaineen käyttö ei ole tarpeen. Nitrattujen pintojen ansiosta kestää erityisen hyvin kulumista.

Huomautus:

4 särmää.

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 7 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	7 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	8 mm
Kierteennousu	1 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	90 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	24 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M8×1
Pinnoitus	nitratu
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenas	valkoinen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
GG	soveltuu	13 m/min	K
GGG	sopii rajoituksin	9 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		