

Garant**Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, MF: 16X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132870 16X1,5
GTIN	4045197074065
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Voimakas vuoleva etuleikkuu.**Ohjauskierteet, **voitelu-urat.**

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 1,5 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren $\varnothing D_s$: 12 mmVarren nelikulmio \square : 9 mmAlkureiän \varnothing : 14,5 mm**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	1,5 mm
Kierteen \varnothing	16 mm
Alkureiän \varnothing	14,5 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio \square	9 mm

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	48 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M16×1,5
Pinnoitus	höyrytetty
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

