



Paineilmasuorahiomakone, Tyyppi: 48325



Tilaustiedot

Tilausnumero	079443 48325
GTIN	616026483255
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Dynabrade – paineilmasuorahiomakone. Monikäyttöinen, tasaisesti käyvä suorahiomakone, vankka ja ergonominen rakenne sekä pehmustettu kädensija. **Vaihteeton, kompakti 300 W:n** suorahiomakone, suurin kierrosluku **25000 1/min.** Kierrosluvun valvonta takaa tasaisena pysyvän kierrosluvun kuormituksessa. Tulosuodatin pidentää työkalun käyttöikää.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Tekninen kuvaus

Paino	0,41 kg
Enimmäiskierrosluku	25000 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Pituus	202 mm
Enimmäisilmantarve	648 l/min
Toimintäääni	79 dB(A)
Kiristysholkkien Ø	6 mm
Antoteho	298 W

Valmistajamerkintä	48325
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Kiristysholkki Tyyppi 01497	079449 01497
-----------------------------	--------------