



Paineilma-suorahiomakone G2424, kiristysholkkien Ø 6 mm pitkä, Tyyppi: S200



Tilaustiedot

Tilausnumero	079448 S200
GTIN	7322590013622
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas ja vankka suorahiomakone, jossa on **tasainen käynti**. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistyksen. Käyttöön optimoidut enimmäiskierrosluvut välillä **8500 ja 25000 1/min**.

Pitkä, kapeakarainen malli, erityisesti reikien hiontaan. Pituus 317 mm.

Kiristysholkkien Ø 6mm.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakkoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Paino	0,96 kg
Toimintäääni	81 dB(A)
Antoteho	850 W

Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	13 mm
Enimmäisilmantarve	540 l/min
Valmistajamerkintä	G2424 S200
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Paineilmaliitäntä	3/8 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Kiristysholkki suorahiomakoneille Kiristysholkkien Ø 6 mm	079459 6
---	----------