

**Re-Bo****Metallipyörösahanterä hieno, pinnoittamaton, Ø×paksuus: 20X1,2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	175000 20X1,2
GTIN	4045197241986
Tuoteluokka	17A

**Kuvaus****Malli:**

**DIN 1837 A, hienohampainen**, kulmahammasmuoto A. Suorat hampaat, suhteellisen pienet hammastaskut.

Kaikki terät on hiottu sivuilta koverahionnalla. Kaikki koot, joiden Ø on 200 mm ja joissa on erittäin kapeat terät, sisältävät vahvistavan reikälaipan. Tarkkuus, hammasmuoto ja sivuhionta standardin DIN 1840 mukaisia.

**Käyttö:**

Ohutseinämaisille työkappaleille ja pienille leikkuusyvyyksille.

**Huomautus:**

DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50%.

**Tekninen kuvaus**

Porauksen Ø	5 mm
Ø	20 mm
Paksuus	1,2 mm

HammaslukuZ	40
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 1837
Sisäjähdytys	ei
Tuotetyyppi	Pyörösahanterä

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	37 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	22 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	11 m/min	M
GG(G)	soveltuu	27 m/min	K
CuZn	soveltuu	400 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		