

**Garant****NC-kalvin säädettävä, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	162951 19
GTIN	4045197366368
Tuoteluokka	110

**Kuvaus****Malli:**

**Kalvin hiotaan valmiiksi antamallesi mitoitukselle.**

**Huomautus:**

**Sovite H7**, katso nro 162900 ja 163000.

Kalvimet 1/100-mitoissa, katso nro 162902.

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D <sub>C</sub>	19 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	140 mm
Varren toleranssi	h6
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm/kierr,
varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Kokonaispituus L	189 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	58 mm
Ø-alue	18,51 - 19 mm
Terien lkm Z	8
Kalvintatyövara Ø ohjearvo	0,2 - 0,3 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi

Sisjäähdytys	ei
Varsi	DIN 1835 A
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	soveltuu	20 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	5 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	5 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	5 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		