


**Garant****pehmeä päällileuka, Tyyppi: 80A****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 363034 80A    |
| GTIN         | 4062406358723 |
| Tuoteluokka  | 310           |

**Kuvaus****Käyttö:**

Yksilöllisten muotojen upotukseen ja herkästi rikkoutuvien osien työstöön.

**Huomautus:**

Lohenpyrstöohjain käytettävissä leukojen pikavaihtoa varten. Malli S terästä ja A alumiinia. Sahattu esimateriaali, vain alapuoli työstetty. Kiristä tuotteessa 363034 80A enintään 12,5 Nm:n voimalla (12,5 Nm = 0,5 t). Kiristä tuotteessa 363034 120A enintään 34 Nm:n voimalla (34 Nm = 1 t). Kiristä tuotteessa 363034 160A enintään 82,5 Nm:n voimalla (82,5 Nm = 2 t).

**Tekninen kuvaus**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Leukojen korkeus h | 24 mm              |
| Sopii värikoodiin  | Xtric 50           |
| Materiaali         | EN AW-7075         |
| Leukojen pituus l  | 40 mm              |
| Leukojen leveys b  | 80 mm              |
| Tuotetyyppi        | Ruuvipuristinleuat |

