


**Garant****pehmeä päällileuka, Tyyppi: 80S****Tilaustiedot**

Tilausnumero	363034 80S
GTIN	4062406358716
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Käyttö:**

Yksilöllisten muotojen upotukseen ja herkästi rikkoutuvien osien työstöön.

**Huomautus:**

Lohenpyrstöohjain käytettävissä leukojen pikavaihtoa varten. Malli S terästä ja A alumiinia. Sahattu esimateriaali, vain alapuoli työstetty. Kiristä tuotteessa 363034 80A enintään 12,5 Nm:n voimalla (12,5 Nm = 0,5 t). Kiristä tuotteessa 363034 120A enintään 34 Nm:n voimalla (34 Nm = 1 t). Kiristä tuotteessa 363034 160A enintään 82,5 Nm:n voimalla (82,5 Nm = 2 t).

**Tekninen kuvaus**

Leukojen korkeus h	24 mm
Leukojen leveys b	80 mm
Sopii värikoodiin	Xtric 50
Materiaali	1.7227
Leukojen pituus l	40 mm
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat

