

**Konekierretappi HSS-E 6H, TiN, M x nousu: 6X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	132900 6X0,75
GTIN	4045197074287
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

**Voimakas vuoleva etuleikkuu.**

**Ohjausosassa voitelu-urat**, ilman lastu-uria.

Käytettävissä **emulsion** (rasvaosuus vähintään 8 %) kanssa.

**Etu:**

**Erittäin vakaa, erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää** tappia irrotettaessa.

Monipuolinen. Vähäinen taipumus materiaalin hitsaantumiseen – suurille lastuamisnopeuksille.

**Huomautus:**

**UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!**

**Suositteltu seuraajatuote on nro 132905.**

Kylkikulma: 60 astetta

Kierrenormi: DIN 13

Etuviiste: B

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 3xD läpireiällä

Leikkaussuunta: Oikea

Kierretyyppi: MF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 374

Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Kierteennousu: 0,75 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 80 mm

Varren Ø: 4,5 mm

Varren nelikulmio: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 5,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,75 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Alkureiän Ø	5,2 mm
Kierteen Ø	6 mm
Varren Ø	4,5 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	80 mm
Varren nelikulmio	3,4 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	18 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	6 × 0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	vihreä