

**Re-Bo****Metallipyörösahanterä hieno, pinnoittamaton, Ø×paksuus: 63X1,6mm**

## Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 175000 63X1,6 |
| GTIN         | 4045197242877 |
| Tuoteluokka  | 17A           |

## Kuvaus

**Malli:**

**DIN 1837 A, hienohampainen**, kulmahammasmuoto A. Suorat hampaat, suhteellisen pienet hammastaskut.

Kaikki terät on hiottu sivuilta koverahionnalla. Kaikki koot, joiden Ø on 200 mm ja joissa on erittäin kapeat terät, sisältävät vahvistavan reikälaipan. Tarkkuus, hammasmuoto ja sivuhionta standardin DIN 1840 mukaisia.

**Käyttö:**

Ohutseinämaisille työkappaleille ja pienille leikkuusyvyyksille.

**Huomautus:**

DIN 1840 -standardin mukaan sallitut pyörintäpoikkeamat ja sivuttaisvärinät alittuvat huomattavasti, parhaimmillaan jopa 50%.

## Tekninen kuvaus

|             |        |
|-------------|--------|
| Porauksen Ø | 16 mm  |
| Paksuus     | 1,6 mm |
| Ø           | 63 mm  |

|               |                |
|---------------|----------------|
| HammaslukuZ   | 80             |
| Pinnoitus     | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS            |
| Standardi     | DIN 1837       |
| Sisäjähdytys  | ei             |
| Tuotetyyppi   | Pyörösahanterä |

### Käyttäjätiedot

|                                | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 37 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 22 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 20 m/min       | P         |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | sopii rajoituksin | 15 m/min       | P         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin | 11 m/min       | M         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | sopii rajoituksin | 11 m/min       | M         |
| GG(G)                          | soveltuu          | 27 m/min       | K         |
| CuZn                           | soveltuu          | 400 m/min      | N         |
| Uni                            | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                 | soveltuu          |                |           |
| kuiva                          | sopii rajoituksin |                |           |
| ilma                           | sopii rajoituksin |                |           |