

Garant**Konekierretappi, pinnoittamaton, G: G3/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133300 G3/8
GTIN	4045197074522
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS E

Kierrettä/ tuuma: 19

Kierteen Ø: 16,66 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 15,25 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	15,25 mm
Kierrettä/ tuuma	19
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	16,66 mm
Kierteennousu	1,337 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	12 mm
Kokonaispituus L	100 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Kierteen syvyys	49,98 mm
Kierteen koko	G3/8
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		