



Paineilmasuorahiomakone, Tyyppi: 52669



Tilaustiedot

Tilausnumero	079443 52669
GTIN	616026526693
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Dynabrade – paineilmasuorahiomakone. Monikäyttöinen, tasaisesti käyvä suorahiomakone, vankka ja ergonominen rakenne sekä pehmustettu kädensija. **Vaihteeton, tehokas** 750 W:n suorahiomakone, suurin kierrosluku **20000 1/min.** **Patentoitu kierrosluvun valvonta** takaa tasaisena pysyvän kierrosluvun myös kuormituksessa.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Tekninen kuvaus

Kiristysholkkien Ø	6 mm
Pituus	221 mm
Valmistajamerkintä	52669
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Enimmäisilmantarve	1254 l/min
Antoteho	744 W
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Toimintäääni	79 dB(A)

Paino	1 kg
Paineilmaliitântä	3/8 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Kiristysholkki Tyyppi 50016	079449 50016
-----------------------------	--------------