

Garant**5-akseliset kiristimet Xpent, Tyyppi: 1****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 361100 1 |
| GTIN | 4045197809209 |
| Tuoteluokka | 310 |

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
- Joustava, modulaarinen kiinnitysjärjestelmä.
- Kaikki toimintapinnat on karkaistu ja hiottu.
- Kiinnitysvoima enintään 40 kN, kun vääntömomentti on 90 Nm.
- Kumpikin kiinnitysmoduuli voidaan paikoittaa erikseen peruskiskoon.
- Säädettävä kiinnitys- ja säätöalue.
- Toistotarkkuus < 0,01 mm.
- Sisältää reiät 18M16 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, mitta 200 mm.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti oikeaan 5-sivuseen työstöön.

Yhdisteltäessä erilaisia leukoja voidaan käyttää perinteistä, tasapintaista kiinnitystä tai ahiokiinnitystä.

Toimituksen sisältö:

Peruskisko, kara, karanjatke, kampi / 6-kulmainen ruuvitaltta (tyypissä 1S), kiinteä kiinnitysmoduuli, liikkuva kiinnitysmoduuli.

Erikoistarvike:

Kiinnitysmoduuli nro 361105 – 361110, keskileuka nro 361111, peruskiskot 361115, kara nro 361119, karan jatkokappale nro 361120, kiinnitysrauta nro 361165, momenttiavain nro 656050 koko 120, kuusiokolohylsy nro 643329, työkappaleen tuki nro 360094, päällileuat nro 361123 – 361138.

Huomautus:

Yhteensopivat päällileuat nro 361123 – 361137 ja suojaleuat nro 361140 – 361151 eivät sisälly toimitukseen. Kiristystilanteessa S4 tarvitaan lisäksi karanjatke nro 361120.

Työkalun täydellistä voitelua varten suosittelemme monikäyttöistä rasvaa nro 083592 PLUS.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Enimmäiskiinnitysvoima | 40 kN |
| Korkeus h | 45 mm |
| Kiinnitysalue S4 | 286 - 386 mm |
| Kiinnitysalue S2 | 104 - 208 mm |
| Perusrungon korkeus c | 165,5 mm |
| C ₁ | 117,5 mm |
| Uraleveys n H7 | 20 mm |
| Leveys B | 125 mm |
| Kiinnitysalue S1 | 6 - 108 mm |
| Paino | 36 kg |
| Pituus L | 454 mm |
| Suurin kiristysmomentti | 90 Nm |
| Kiinnitysalue S3 | 186 - 290 mm |
| Avainkoon mitat | 5 mm |
| Avainkoon mitat | 10 mm |
| Värikoodi sopiville tarvikkeille | Xpent1-2 |
| Sarja | Xpent |
| Suurin karan jatke | 100 |
| Malli | Nollapistekiinnityssysteemi |
| Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |

Tarvikkeet

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Sovitinlevy tyypille 450 | 361170 450 |
| Päällileuka tukilistaan tyypille 125 | 361131 125 |

| | |
|--|------------|
| Suojaleuka pehmeä 20/20 tyypille 80 | 361147 80 |
| Suojaleuka Gripp 5/5 tyypille 100 | 361141 100 |
| Sovitinlevy tyypille 550 | 361170 550 |
| päällileukauiva tyypille 125 | 361127 125 |
| perusleuka tyypille 125 | 361132 125 |
| Tartuntaholkki Tyyppi 1 | 361160 1 |
| Suojaleuka Gripp 3/5 tyypille 100 | 361142 100 |
| Tartuntaholkki Tyyppi 2 | 361160 2 |
| Tartuntaholkki Tyyppi 5 | 361160 5 |
| pehmeä päällileuka tyypille 125 | 361130 125 |
| Suojaleuka pehmeä 12/20 tyypille 100 | 361146 100 |
| Kampi Tyyppi 10 | 361167 10 |
| Gripp-päällileuka, yksiosainen tyypille 125 | 361123 125 |
| Suojaleuka, sileä, prismaleukaan tyypille 80 | 361149 80 |
| Suojaleuka sileä 3/5 tyypille 125 | 361143 125 |
| Suojaleuka Gripp 3/5 tyypille 125 | 361142 125 |
| Suojaleuka, sileä, prismaleukaan tyypille 100 | 361149 100 |
| Yhdistelmä-suojaleuka Gripp/sileä 3/3 tyypille 100 | 361145 100 |
| Peruskisko Tyyppi 450 | 361115 450 |
| Karan jatke Tyyppi 100 mm | 361120 100 |
| Päällileuka, vakio tyypille 125 | 361125 125 |
| Suojaleuka, sileä, prismaleukaan tyypille 125 | 361149 125 |
| Suojaleuka sileä 3/5 tyypille 80 | 361143 80 |
| Suojaleuka sileä 3/5pinnoitettu tyypille 80 | 361144 80 |
| Kiinnitysrauta Tyyppi CS1 | 361165 CS1 |
| pehmeä päällileuka tyypille 80 | 361130 80 |
| Gripp-päällileukajäykkä tyypille 125 | 361128 125 |
| Päällileuka, vakio tyypille 80C | 361125 80C |
| Tartuntaholkki Tyyppi 3 | 361160 3 |

| | |
|--|-------------|
| Yhdistelmä-suojaleuka Gripp/sileä 3/3 tyypille 80 | 361145 80 |
| Gripp-päällileukauiva tyypille 125 | 361129 125 |
| Suojaleuka Prisma tyypille 125 | 361148 125 |
| Peruskisko Tyyppi 550 | 361115 550 |
| Peruskisko Tyyppi 850 | 361115 850 |
| Suojaleuka Gripp 3/3 tyypille 125 | 361140 125 |
| Tartuntaholkki Tyyppi 6 | 361160 6 |
| Suojaleuka Gripp 3/3 tyypille 80 | 361140 80 |
| Suojaleuka sileä 3/5pinnoitettu tyypille 100 | 361144 100 |
| Suojaleuka sileä 3/5pinnoitettu tyypille 125 | 361144 125 |
| Suojaleuka sileä 3/5 tyypille 100 | 361143 100 |
| Suojaleuka Gripp 3/3 tyypille 100 | 361140 100 |
| Peruskisko Tyyppi 1050 | 361115 1050 |
| Kiristysmoduuli, liikkuva tyypille 1 | 361110 1 |
| Suojaleuka pehmeä 20/20 tyypille 100 | 361147 100 |
| Kiristysmoduuli, kiinteä tyypille 2 | 361105 2 |
| Suojaleuka pehmeä 12/20 tyypille 125 | 361146 125 |
| Karan jatke Tyyppi 400 mm | 361120 400 |
| Suojaleuka Gripp 5/5 tyypille 125 | 361141 125 |
| Yhdistelmä-suojaleuka Gripp/sileä 3/3 tyypille 125 | 361145 125 |
| Kiristysmoduuli, liikkuva tyypille 2 | 361110 2 |
| Suojaleuka Gripp 3/5 tyypille 80 | 361142 80 |
| Suojaleuka Gripp 5/5 tyypille 80 | 361141 80 |
| Karan jatke Tyyppi 200 mm | 361120 200 |
| Päällileuka kierteiseen kiristysmoduuliinjäykkä tyypille 125 | 361126 125 |
| Peruskisko Tyyppi 650 | 361115 650 |
| Suojaleuka Prisma tyypille 80 | 361148 80 |
| Suojaleuka Prisma tyypille 100 | 361148 100 |
| Päällileuka, vakio tyypille 100C | 361125 100C |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Suojaleuka pehmeä 12/20 tyypille 80 | 361146 80 |
| Tartuntaholkki Tyyppi 4 | 361160 4 |
| Kiristysmoduuli, kiinteä tyypille 1 | 361105 1 |
| Suojaleuka pehmeä 20/20 tyypille 125 | 361147 125 |