

Garant**5-akseliset kiristimet Xpent, Tyyppi: 2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361100 2
GTIN	4045197809216
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin hyvä saavutettavuus ja täysin symmetrinen.
- Joustava, modulaarinen kiinnitysjärjestelmä.
- Kaikki toimintapinnat on karkaistu ja hiottu.
- Kiinnitysvoima enintään 40 kN, kun vääntömomentti on 90 Nm.
- Kumpikin kiinnitysmoduuli voidaan paikoittaa erikseen peruskiskoon.
- Säädetty kiinnitys- ja säätöalue.
- Toistotarkkuus < 0,01 mm.
- Sisältää reiät 18M16 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, mitta 200 mm.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti oikeaan 5-sivuseen työstöön.

Yhdisteltäessä erilaisia leukoja voidaan käyttää perinteistä, tasapintaista kiinnitystä tai ahiokiinnitystä.

Toimituksen sisältö:

Peruskisko, kara, karanjatke, kampi / 6-kulmainen ruuvitaltta (tyypissä 1S), kiinteä kiinnitysmoduuli, liikkuva kiinnitysmoduuli.

Erikoistarvike:

Kiinnitysmoduuli nro 361105 – 361110, keskileuka nro 361111, peruskiskot 361115, kara nro 361119, karan jatkokappale nro 361120, kiinnitysrauta nro 361165, momenttiavain nro 656050 koko 120, kuusiokolohylsy nro 643329, työkappaleen tuki nro 360094, päällileuat nro 361123 – 361138.

Huomautus:

Yhteensopivat päällileuat nro 361123 – 361137 ja suojaleuat nro 361140 – 361151 eivät sisälly toimitukseen. Kiristystilanteessa S4 tarvitaan lisäksi karanjatke nro 361120.

Työkalun täydellistä voitelua varten suosittelemme monikäyttöistä rasvaa nro 083592 PLUS.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue S4	286 - 386 mm
Korkeus h	45 mm
Paino	41 kg
C ₁	147,5 mm
Kiinnitysalue S2	104 - 208 mm
Perusrungon korkeus c	195,5 mm
Kiinnitysalue S3	186 - 290 mm
Pituus L	454 mm
Leveys B	125 mm
Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
Suurin kiristysmomentti	90 Nm
Uraleveys n H7	20 mm
Kiinnitysalue S1	6 - 108 mm
Avainkoon mitat	5 mm
Avainkoon mitat	10 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	Xpent1-2
Sarja	Xpent
Suurin karan jatke	100
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

pehmeä päällileuka tyypille 80	361130 80
Suojaleuka Gripp 3/5 tyypille 80	361142 80

Suojaleuka pehmeä 12/20 tyypille 80	361146 80
Tartuntaholkki Tyyppi 5	361160 5
Yhdistelmä-suojaleuka Gripp/sileä 3/3 tyypille 80	361145 80
Peruskisko Tyyppi 650	361115 650
Peruskisko Tyyppi 450	361115 450
Yhdistelmä-suojaleuka Gripp/sileä 3/3 tyypille 125	361145 125
Suojaleuka pehmeä 12/20 tyypille 100	361146 100
Suojaleuka sileä 3/5 tyypille 100	361143 100
päällileukauiva tyypille 125	361127 125
Suojaleuka, sileä, prismaleukaan tyypille 80	361149 80
Suojaleuka sileä 3/5 tyypille 80	361143 80
Yhdistelmä-suojaleuka Gripp/sileä 3/3 tyypille 100	361145 100
Päällileuka tukilistaan tyypille 125	361131 125
Suojaleuka pehmeä 20/20 tyypille 100	361147 100
Suojaleuka Gripp 3/3 tyypille 125	361140 125
Suojaleuka Prisma tyypille 100	361148 100
Tartuntaholkki Tyyppi 4	361160 4
Peruskisko Tyyppi 1050	361115 1050
Gripp-päällileukauiva tyypille 125	361129 125
Päällileuka, vakio tyypille 80C	361125 80C
Peruskisko Tyyppi 850	361115 850
Tartuntaholkki Tyyppi 3	361160 3
Karan jatke Tyyppi 100 mm	361120 100
Gripp-päällileuka, yksiosainen tyypille 125	361123 125
Karan jatke Tyyppi 400 mm	361120 400
perusleuka tyypille 125	361132 125
Suojaleuka Gripp 5/5 tyypille 100	361141 100
Suojaleuka sileä 3/5pinnoitettu tyypille 125	361144 125
Kiristysmoduuli, liikkuva tyypille 1	361110 1

Tartuntaholkki Tyyppi 1	361160 1
Suojaleuka sileä 3/5 tyyppille 125	361143 125
Tartuntaholkki Tyyppi 2	361160 2
Kampi Tyyppi 10	361167 10
Suojaleuka Prisma tyyppille 125	361148 125
Gripp-päällileukajäykkä tyyppille 125	361128 125
Suojaleuka sileä 3/5pinnoitettu tyyppille 100	361144 100
Suojaleuka pehmeä 20/20 tyyppille 80	361147 80
Suojaleuka Gripp 5/5 tyyppille 80	361141 80
Päällileuka, vakio tyyppille 100C	361125 100C
Kiristysmoduuli, liikkuva tyyppille 2	361110 2
Suojaleuka pehmeä 20/20 tyyppille 125	361147 125
Peruskisko Tyyppi 550	361115 550
Suojaleuka, sileä, prismaleukaan tyyppille 125	361149 125
Sovitinlevy tyyppille 550	361170 550
Suojaleuka Gripp 5/5 tyyppille 125	361141 125
Suojaleuka Gripp 3/3 tyyppille 100	361140 100
Suojaleuka, sileä, prismaleukaan tyyppille 100	361149 100
Suojaleuka Gripp 3/5 tyyppille 100	361142 100
Karan jatke Tyyppi 200 mm	361120 200
Suojaleuka Prisma tyyppille 80	361148 80
Suojaleuka sileä 3/5pinnoitettu tyyppille 80	361144 80
Sovitinlevy tyyppille 450	361170 450
Päällileuka kierteiseen kiristysmoduuliinjäykkä tyyppille 125	361126 125
pehmeä päällileuka tyyppille 125	361130 125
Kiinnitysrauta Tyyppi CS1	361165 CS1
Tartuntaholkki Tyyppi 6	361160 6
Suojaleuka Gripp 3/5 tyyppille 125	361142 125
Päällileuka, vakio tyyppille 125	361125 125

Kiristysmoduuli, kiinteä tyypille 2	361105 2
Suojaleuka Gripp 3/3 tyypille 80	361140 80
Suojaleuka pehmeä 12/20 tyypille 125	361146 125
Kiristysmoduuli, kiinteä tyypille 1	361105 1