

Garant**Peruskisko, Tyyppi: 850****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 361115 850 |
| GTIN | 4045197809292 |
| Tuoteluokka | 310 |

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Laseroitu asteikko kiristysmoduulin esiasetusta varten. Sivuttaisura kiinnitysraudalle ja poikittaisura konepöydälle asemointiin.

5-akselinen modulaarinen kiinnitysjärjestelmä. Pääkomponentit ovat kiinnitysmoduuli nro 361105 – 361110, peruskisko nro 361115, kara nro 361119, karan jatkokappaleet nro 361120 ja päälileuat nro 361123 – 361137.

Sopii:

Kiristysmoduuli nro 361105 – 361110.

Erikoistarvike:

Kiinnitysraudat nro 361165, sovitinlevy GARANT ZeroClamp nro 361170, kiristyspultti nro 360025 koko 18M16 ja koko 18M16/138.

Huomautus:

Sopivat urakappaleet nrosta 375365.

Koosta 650 alkaen GARANT ZeroClamp-reiät ovat saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-------------|
| Leveys B | 125 mm |
| Korkeus H | 48 mm |
| Paino | 32 kg |
| Pituus L | 854 mm |
| ZC-reikien lkm | Kysyttäessä |
| Sopii värikoodiin | Xpent1-2 |

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Sarja | Xpent |
| Malli | Nollapistekiinnityssysteemi |
| Tuotetyyppi | Asetustuki |

Tarvikkeet

| | |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 28 mm | 375365 28 |
| Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 10 mm | 375365 10 |
| ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M16/138 | 360025 18M16/138 |
| Kiinnitysrauta Tyyppi CS0 | 361165 CS0 |
| Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 16 mm | 375365 16 |
| Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 12 mm | 375365 12 |
| Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 22 mm | 375365 22 |
| Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 18 mm | 375365 18 |
| Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 14 mm | 375365 14 |
| ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M16 | 360025 18M16 |
| Kiinnitysrauta Tyyppi CS1 | 361165 CS1 |
| Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 24 mm | 375365 24 |