

Garant**Peruskisko, Tyyppi: 1050****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361115 1050
GTIN	4045197809308
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Kokonaan karkaistu ja hiottu. Laseroitu asteikko kiristysmoduulin esiasetusta varten. Sivuttaisura kiinnitysraudalle ja poikittaisura konepöydälle asemointiin.

5-akselinen modulaarinen kiinnitysjärjestelmä. Pääkomponentit ovat kiinnitysmoduuli nro 361105 – 361110, peruskisko nro 361115, kara nro 361119, karan jatkokappaleet nro 361120 ja päälileuat nro 361123 – 361137.

Sopii:

Kiristysmoduuli nro 361105 – 361110.

Erikoistarvike:

Kiinnitysraudat nro 361165, sovitinlevy GARANT ZeroClamp nro 361170, kiristyspultti nro 360025 koko 18M16 ja koko 18M16/138.

Huomautus:

Sopivat urakappaleet nrosta 375365.

Koosta 650 alkaen GARANT ZeroClamp-reiät ovat saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Leveys B	125 mm
Pituus L	1054 mm
Paino	40 kg
Korkeus H	48 mm
ZC-reikien lkm	Kysyttäessä
Sopii värikoodiin	Xpent1-2

Sarja	Xpent
Malli	Nollapistekiinnityssystemi
Tuotetyyppi	Asetustuki

Tarvikkeet

Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 16 mm	375365 16
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M16	360025 18M16
Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 28 mm	375365 28
Kiinnitysrauta Tyyppi CS0	361165 CS0
Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 24 mm	375365 24
Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 14 mm	375365 14
Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 22 mm	375365 22
Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 12 mm	375365 12
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M16/138	360025 18M16/138
Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 18 mm	375365 18
Kavennettu, hiottu urakappale Koneen uramitta b1 10 mm	375365 10
Kiinnitysrauta Tyyppi CS1	361165 CS1