

Garant**Kara, Tyyppi: TR16****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 361119 TR16 |
| GTIN | 4045197809315 |
| Tuoteluokka | 310 |

Kuvaus**Malli:**

Trapetsikara ihanteelliseen tehonsiirtoon.

5-akselinen modulaarinen kiinnitysjärjestelmä. Pääkomponentit ovat kiinnitysmoduuli nro 361105 – 361110, peruskisko nro 361115, kara nro 361119, karan jatkokappaleet nro 361120 ja päälileuat nro 361123 – 361137.

Käyttö:

TR14 ja TR16 **ulkopuoliseen kiristykseen**, TR14l ja TR16l **sisäpuoliseen kiristykseen**.

Sopii:

Kiristysmoduuli nro 361105 – 361110.

Erikoistarvike:

Karan jatkokappale nro 361120, momenttiavain nro 656050 120. Kuusiokolohylsy nro 643329 10.

Huomautus:

Varaosat karoille nro 361176, 361177 ja 361178.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|----------|
| SW ₂ | 30 |
| Pituus L | 229,6 mm |
| SW ₁ | 10 |
| Ulko-Ø D | 40 mm |
| Sopii värikoodiin | Xpent1-2 |
| Sarja | Xpent |

| | |
|-------------|------|
| Tuotetyyppi | Kara |
|-------------|------|

Tarvikkeet

| | |
|--|----------|
| Mutteri Xpent Tyyppi 1 | 361177 1 |
| Kara-ankkuri Xpent Tyyppi 1 | 361176 1 |
| Karamutteri Xpent, mukana myös rengas Tyyppi 1 | 361178 1 |