

**Garant****päällileuka uiva, tyypille: 125****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361127 125
GTIN	4045197809384
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

Pinnoitettu, karkaistu ja hiottu.

**Käyttö:**

Suojaleukojen nro 361140 – 361149 kiinnittämiseen.

**Sopii:**

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105 – 361110.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit.

**Huomautus:**

Asennussuositus **kiinnitysmoduulilla kiinteä**

Yhteensopiva vastaleuka nro 361125.

**Tekninen kuvaus**

Leukojen pituus l	68,5 mm
Leukojen korkeus h	45 mm
Sopii värikoodiin	Xpent1-2
Korkeus h <sub>1</sub>	25 mm
Leukojen leveys b	125 mm
Pituus l <sub>1</sub>	12 mm

Heilurikulma	15 astetta
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat