

**Garant****Gripp-päällileuka uiva, tyypille: 125****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361129 125
GTIN	4045197809407
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Käyttö:**

Tartuntakärkien nro 361160 7 ja 361238 – 361250 kiinnittämiseen. Mahdollisuus tasata eri tasossa olevia kiinnityspintoja. Grip-insertit voidaan ruuvata kiinni, jotta erimuotoiset työkalupaleet saadaan kiinnitettyä varmasti.

**Sopii:**

5-akselinen kiinnityssarja nro 361100 ja kiristysmoduulit nro 361105 – 361110.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvit.

**Huomautus:**

Asennussuositus **kiinnitysmoduulilla kiinteä**  
Soveltuva vastaleuka nro 361128.

**Tekninen kuvaus**

Leukojen korkeus h	40 mm
Sopii värikoodiin	Xpent1-2
Leukojen leveys b	125 mm
Leukojen pituus l	78,5 mm
Pituus l <sub>1</sub>	40 mm
Heilurikulma	30 astetta

Tuotetyyppi

Ruuvipuristinleuat