

Garant**Suojaleuka Gripp 3/5, tyypille: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361142 80
GTIN	4045197809483
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Ensimmäinen kiristysporras, korkeus 3 mm. Toinen kiristysporras, korkeus 5 mm.

3 mm:n tukipinta.**Kuvaus mainosteksti:**

Sopii tuotteelle: 360405 125MX ja 360405 125LX.

Etu:

Leukaa kääntämällä saadaan käyttöön toinen kiinnitysporras.

Sopii:

Päälileuat nro 361124 - 361127, nro 361133 ja nro 361135.

Porrasleuat nro 361295 - 361296.

Tekninen kuvaus

Pituus l_1	9 mm
Leukojen leveys b	80 mm
Korkeus h_2	17 mm
Korkeus h_1	15 mm
Pituus l_2	9 mm
Leukojen korkeus h	20 mm

Leukojen pituus l	12 mm
Sopii värikoodiin	Xpent1-2
Sopii värikoodiin	Xpent0
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat