

**Garant**
**Konekierretappi, pinnoittamaton, G: G3/4**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	133300 G3/4
GTIN	4045197074553
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus**
**Malli:**
**Vuoleva etuleikkuu.**
**Käyttö:**
**Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 26,44 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	24,5 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	14
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	26,44 mm
Lastuava aine	HSS
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Kokonaispituus L	140 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	16 mm
Kierteen syvyys	79,32 mm
Kierteen koko	G3/4
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		