

**Garant****Suojaleuka sileä 3/5 pinnoitettu, tyypille: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361144 80
GTIN	4045197809520
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:****3 mm:n tukipinta.**

Ensimmäinen kiristysporras, korkeus 3 mm. Toinen kiristysporras, korkeus 5 mm.

3 mm:n tukipinta.

**Etu:**

**Leukaa kääntämällä saadaan käyttöön toinen kiinnitysporras.**

**Sopii:**

Päälileuat nro 361124 - 361127, nro 361133 ja nro 361135.

Porrasleuat nro 361295 - 361296.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus $h_1$	15 mm
Pituus $l_2$	9 mm
Korkeus $h_2$	17 mm
Leukojen korkeus $h$	20 mm
Pituus $l_1$	9 mm
Leukojen pituus $l$	12 mm

Leukojen leveys b	80 mm
Sopii värikoodiin	Xpent1-2
Sopii värikoodiin	Xpent0
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat