

Garant**Suojaleuka sileä 3/5 pinnoitettu, tyypille: 125****Tilaustiedot**

Tilausnumero	361144 125
GTIN	4045197809537
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:****3 mm:n tukipinta.**

Ensimmäinen kiristysporras, korkeus 3 mm. Toinen kiristysporras, korkeus 5 mm.
3 mm:n tukipinta.

Etu:

Leukaa kääntämällä saadaan käyttöön toinen kiinnitysporras.

Sopii:

Päälileuat nro 361124 - 361127, nro 361133 ja nro 361135.
Porrasleuat nro 361295 - 361296.

Tekninen kuvaus

Korkeus h_2	17 mm
Korkeus h_1	15 mm
Leukojen korkeus h	20 mm
Leukojen pituus l	12 mm
Pituus l_2	9 mm
Leukojen leveys b	125 mm
Pituus l_1	9 mm

Sopii värikoodiin	Xpent1-2
Tuotetyyppi	Ruuvipuristinleuat