

Garant**GARANT Softcut® HSI-viistejyrsin 45°, reiällä, Ø D: 53,9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214851 53,9
GTIN	4062406359706
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Käyttö:**

Soveltuu eteen- ja taaksepäin viistämiseen.

Sopii:

Kääntöterät SO.T1205.

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro **211750 koko 3,0** terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Sarja	Softcut®
saavutettava viisteen pituus l	22 mm
Pienin ØD	53,9 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	3
Sopiva kääntöterä	SO.T 120504 PDER
KiinnitysreiänØ	27 mm

Kokonaispituus L_{ges}	65 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219833 (T15; 3,0 Nm)
suurin $\varnothing D_1$	85 mm
saavutettava viisteen korkeus h	15 mm
Kääntöterien lukumäärä	9
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219833
------------------------------	--------