

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, UNC: 6-32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133350 6-32
GTIN	4045197074614
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 3,51 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Varren nelikulmio □: 3 mm

Alkureiän Ø: 2,85 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	3,51 mm
Alkureiän Ø	2,85 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,794 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371

Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	4 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio $\square$	3 mm
Kierteen syvyys	10,53 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	6-32 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

