

**Garant****Konekierretappi, pinnoittamaton, G: G1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133300 G1
GTIN	4045197074560
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:****Vuoleva etuleikkuu.****Käyttö:****Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 33,25 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	33,25 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	30,75 mm
Kierteennousu	2,309 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	11
Lastuava aine	HSS
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm

Kokonaispituus L	160 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	20 mm
Kierteen syvyys	99,75 mm
Kierteen koko	G1
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		