

**Garant****Konekierretappi HSS-E, höyrytetty, G: G3/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133325 G3/8
GTIN	4045197301543
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus****Malli:**

**Tehokas vuoleva etuleikkuu.** Ohjausosassa voitelu-urat.

**Etu:**

**Erittäin vakaa, erinomaisesti itseohjautuva, ei lastua enää** tappia irrotettaessa.

**Käyttö:**

**Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle** DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Lastuava aine: HSS E

Kierrettä/ tuuma: 19

Kierteen Ø: 16,66 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 15,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	15,25 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,337 mm
Kierteen Ø	16,66 mm
Kierrettä/ tuuma	19
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	12 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio $\square$	9 mm
Kierteen syvyys	49,98 mm
Kierteen koko	G3/8
Pinnoitus	höyrytetty
Kierretyyppi	G
Kylkikulma	55 astetta
Standardi	DIN 5156
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	6 m/min	M
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		

