

Garant**TKM-jyrsin Composite, työntöleikkuu, Timantti, Ø h10 DC: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209548 6
GTIN	4062406362393
Tuoteluokka	100

Kuvaus**Malli:**

Työkaluterä, joka on kehitetty erityisesti komposiittimateriaalien optimaaliseen työstöön.

Pituus standardin **DIN 6527 mukaan pitkä**.

Vasenkierteinen, **työntöleikkuu**. Materiaali painautuu alustaa vasten. Soveltuu erinomaisesti ohuille materiaaleille.

Tekninen kuvaus

Varsi	DIN 6535 HA
Kavennuksen Ø D ₁	5,8 mm
HammaslukuZ	8
Syöttö f _z uranjyrsintään GFK CFK:ssa	0,026 mm
varren Ø D _s	6 mm
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Terän pituus L _c	13 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,12 mm
Nousukulma	8 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
Terän Ø D _c	6 mm

Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	19 mm
Kokonaispituus L	57 mm
Pinnoitus	Timantti
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjäähdytys	ei
Värirengas	musta
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
PVDF GF20	soveltuu	100 m/min	N
POM GF25	soveltuu	100 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	100 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	100 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	100 m/min	N
PEEK CF30	soveltuu	100 m/min	N
Hybridi	soveltuu		
Honeycomb Sandwich	soveltuu	195 m/min	N
CFK	soveltuu	145 m/min	N
GFK, CFK	soveltuu	145 m/min	N
grafiitti	soveltuu	200 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		