

Garant**GARANT Softcut® viistejyrsin MTC, reiällä, Kulma γ: 15astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215540 15
GTIN	4045197809681
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kestävä pistekiinnitettävä viistejyrsin. Tukevat kääntöterien istukat vakauttavat leikkuuta ja vaimentavat pysty- ja säteittäisvoimia.

Käyttö:

Suuriin viisteleveyksiin teräsrakenteissa. Erinomainen rouhintajyrsimiin ja puolirouhintaan.

Huomautus:

Portaattomat pinnat saavutetaan kääntöterillä nro 215321 – 215398.

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	AP.T 1335..
saavutettava viisteen korkeus h	7,6 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Pienin ØD	17 mm

suurinØ D ₁	75 mm
Kokonaispituus L _{ges}	52 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	3
saavutettava viisteen leveys b	28,5 mm
Kulma γ	15 astetta
saavutettava viisteen pituus l	29,5 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Sarja	Softcut®
Hampaan syöttö arvossa h _{max}	0,4 mm
Kääntöterien lukumäärä	9
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219826
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2