

Garant**GARANT Softcut® viistejyrsin MTC, reiällä, Kulma γ : 45astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215540 45
GTIN	4045197809704
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kestävä pistokiinnitettävä viistejyrsin. Tukevat kääntöterien istukat vakauttavat leikkuuta ja vaimentavat pysty- ja säteittäisvoimia.

Käyttö:

Suuriin viisteleveyksiin teräsrakenteissa. Erinomainen rouhintajyrsimiin ja puolirouhintaan.

Huomautus:

Portaattomat pinnat saavutetaan kääntöterillä nro 215321 – 215398.

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	AP.T 1335..
suurin $\varnothing D_1$	59 mm
saavutettava viisteen korkeus h	20,8 mm
Kulma γ	45 astetta
saavutettava viisteen leveys b	20,8 mm

saavutettava viisteen pituus l	29,5 mm
Pienin ØD	17 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kokonaispituus L _{ges}	52 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	3
Sarja	Softcut®
Hampaan syöttö arvossa h _{max}	0,14 mm
Kääntöterien lukumäärä	9
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219826
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP