

Garant**GARANT Softcut® viistejyrsin MTC, reiällä, Kulma γ: 75astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215540 75
GTIN	4045197809728
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kestävä pistokiinnitettävä viistejyrsin. Tukevat kääntöterien istukat vakauttavat leikkuuta ja vaimentavat pysty- ja säteittäisvoimia.

Käyttö:

Suuriin viisteleveyksiin teräsrakenteissa. Erinomainen rouhintajyrsimiin ja puolirouhintaan.

Huomautus:

Portaattomat pinnat saavutetaan kääntöterillä nro 215321 – 215398.

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

saavutettava viisteen pituus l	29,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Kokonaispituus L _{ges}	60 mm
saavutettava viisteen leveys b	7,6 mm
saavutettava viisteen korkeus h	28,5 mm
Sopiva kääntöterä	AP.T 1335..
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	3

Kulma γ	75 astetta
Kiinnitysreiän \emptyset	16 mm
suurin $\emptyset D_1$	35 mm
Pienin $\emptyset D$	19 mm
Sarja	Softcut®
Hampaan syöttö arvossa h_{max}	0,11 mm
Kääntöterien lukumäärä	9
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219826
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2