

Garant**GARANT Softcut® viistejyrsin MTC, reiällä, Kulma γ: 30astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215540 30
GTIN	4045197809698
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kestävä pistokiinnitettävä viistejyrsin. Tukevat kääntöterien istukat vakauttavat leikkuuta ja vaimentavat pysty- ja säteittäisvoimia.

Käyttö:

Suuriin viisteleveyksiin teräsrakenteissa. Erinomainen rouhintajyrsimiin ja puolirouhintaan.

Huomautus:

Portaattomat pinnat saavutetaan kääntöterillä nro 215321 – 215398.

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

vaikuttava terien lukumäärä Z_{eff}	3
saavutettava viisteen leveys b	25,5 mm
Sopiva kääntöterä	AP.T 1335..
saavutettava viisteen pituus l	29,5 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Pienin ØD	17 mm
saavutettava viisteen korkeus h	14,7 mm
Kulma γ	30 astetta
suurinØ D ₁	69 mm
KiinnitysreiänØ	22 mm
Kokonaispituus L _{ges}	52 mm
Sarja	Softcut®
Hampaan syöttö arvossa h _{max}	0,2 mm
Kääntöterien lukumäärä	9
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Sisjäähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219826
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2