

**Garant****Konekalvin H7, TiN, Nimellis-Ø DC: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	163500 9
GTIN	4045197251404
Tuoteluokka	110

**Kuvaus****Malli:**

Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura. Parillinen hammasluku ja epätasainen hammasjaotus.

**Käyttö:**

Läpireikien kalvintaan, lastunpoisto lastuamissuuntaan.

**Tekninen kuvaus**

Varren toleranssi	h9
Ulkonema $L_1$	81 mm
Syöttö $f$ teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/kierr,
Nimellis-Ø $D_c$	9 mm
varren Ø $D_s$	9 mm
Kokonaispituus $L$	125 mm
Terän pituus $L_c$	36 mm
Terien lkm $Z$	6
Toleranssi	H7
Kalvintatyövara Ø ohjearvo	0,1 - 0,2 mm
Pinnoitus	TiN
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 212 B

Sisäjäähdytys	ei
Varsi	Lieriövarsi.
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	9 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	5 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	7 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	7 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	18 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		