



Akkukäyttöinen LED-EX-työvalaisin, Tyyppi: NOVA-EXR



Tilaustiedot

Tilausnumero	081462 NOVA-EXR
GTIN	5708997356180
Tuoteluokka	08C

Kuvaus

Malli:

Räjähdyssuojattu työvalaisin, tarkastettu pätevän ATEX-direktiivin mukaisesti.

Erittäin kirkas valaisin ja erittäin pitkä käyttöikä.

Vahva ja tukeva akkukäyttöinen LED-EX-työvalaisin.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Standardi:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Toimituksen sisältö:

Mukana latauskaapeli 5 m.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkukapasiteetti	3,35 Ah
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen

Laiteominaisuudet	Soveltuu EX-alueille
akun jännite	21,6 V
Valaisuaika porras 2	4 h
Valovirta, porras 2	4000 lm
Akkutyyppe	Litiumioni
Paino	3900 g
Lamppu	LED-moduuli
Väriämpötila	6000 K
IP-suojaluokka	IP 65
Lamppu voidaan vaihtaa	ei
CRI-arvo	80
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 21
ATEX-vyöhyke	Vyöhyke 1
Kokonaisleveys	261 mm
Valaisuaika	2 h
Kokonaiskorkeus	130 mm
Kokonaispituus	270 mm
Valovirta	2000 lm
Valmistajamerkintä	NOVA EX R
Tuotetyyppi	Työvalaisin