

Garant**Konekierretappi HSS-E muoto C 6H vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, MF-LH: 20X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	133010 20X1,5
GTIN	4045197585448
Tuoteluokka	11H

Kuvaus**Huomautus:**

GARANT-mikrovoitelujärjestelmä levittää leikkuuöljyn optimaalisesti ja erittäin tarkasti. **Siksi 8-prosenttista emulsiota ei tarvita. Katso nro 130100 koko S.**

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	18,5 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,5 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	20 mm
varren Ø D _s	16 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio □	12 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 374
Kierteen syvyys	40 mm
Kierretyyppi	MF-LH

Kierteen koko	M20×1,5 LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Sarja	Master Tap
Tuotetyyppi	Kierretappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		