



## Konekierretappi, TiN, UNC: 12-24



### Tilaustiedot

Tilausnumero	133355 12-24
GTIN	4045197532619
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

#### Malli:

**Vuoleva etuleikkuu ja erityinen TiN-pinnoite ruostumattomalle ja haponkestävälle teräkselle.** Käytettävissä **emulsion** (rasvapitoisuus vähintään 8 %) kanssa.

#### Käyttö:

**UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME – B1.1.**

Kylkikulma: 60 astetta

Toleranssiluokka: 2B

Etuviiste: B

Sisäjähdytys: false

Käyttö poraustavalla: enintään 3xD läpireiällä

Leikkaussuunta: Oikea

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 5,49 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 80 mm

Varren Ø: 6 mm

Varren nelikulmio: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,5 mm

### Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,058 mm
Leikkauskulma	50 astetta
Alkureiän Ø	4,5 mm

Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	5,49 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	80 mm
Varren nelikulmio	4,9 mm
Kierteen syvyys	16,47 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	12–24
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Toleranssiluokka	2B
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirengas	sininen