



Paineilma-iskuruuvain, Tyyppi: 0611



Tilaustiedot

Tilausnumero	079204 0611
GTIN	015451722432
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Iskuruuvain vaativiin käyttökohteisiin ja suuriin vääntömomentteihin. **Erittäin lujatekoinen 2-kyntinen iskukoneisto** (Twin Lobe) takaa pitkän käyttöiän ja toimivuuden myös vaativissa kohteissa. Ruuvausvaihe käynnistyy hitaasti, ja nopeus kasvaa jokaisella iskulla. **Soveltuu kaikenlaisiin ruuvauskohteisiin.** Yksinkertainen 3-osainen rakenne **tarvitsee erittäin vähän huoltoa.**

Tekninen kuvaus

Enimmäisilmantarve	1920 l/min
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	18 m/s ²
Työkalunpitimen mitta	1 tuuma
Toimintäääni	99 dB(A)
Pituus	360 mm
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	13 mm
Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M36
Työkalunpitimen väänninprofiili	Neliö
Valmistajamerkintä	0611
Enimmäiskierrosluku	3500 min ⁻¹

Paino	10,4 kg
Vääntömomenttialue	1220 - 2440 Nm
Paineilmaliitäntä	1/2 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Ruuvain